

WAH 70 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드물러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 후드, 파란색, 31 mm
주문 번호	1064580000
유형	WAH 70 BL
GTIN (EAN)	4008190107475
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	29.9 mm	깊이 (인치)	1.1772 inch
높이	85 mm	높이 (인치)	3.3464 inch
너비	31 mm	폭 (인치)	1.2205 inch
순중량	8.37 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	파란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	클립인	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	32.00 mm	TS 35 오프셋	19 mm
-----------	----------	-----------	-------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		