

## WAH 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 제품 이미지



터치 보호를 위한 바이드뮬러의 시스템은 캐비닛의 안전성을 향상시킵니다. 작동 또는 고장으로 인해 충전부와 우발적으로 접촉하여 발생하는 감전으로부터 보호합니다.

## 일반 주문 데이터

버전	볼트 유형 스크류 단자대, 후드, 베이지색, 41 mm
주문 번호	<a href="#">1064660000</a>
유형	WAH 120
GTIN (EAN)	4008190100797
수량	20 items

## WAH 120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	34.5 mm	깊이 (인치)	1.3583 inch
높이	110.25 mm	높이 (인치)	4.3405 inch
너비	41 mm	폭 (인치)	1.6142 inch
순중량	16.14 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

## 자재 데이터

기본 재질	폴리아미드 66	컬러 코드	베이지색
UL 94 가연성 등급	V-2		

## 추가 기술 데이터

장착물 유형	스냅온	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

## 크기

피치(mm)(P)	42.00 mm
-----------	----------

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		