

**WZAD120**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**제품 이미지**

추가 결선을 통해 별도의 전압 탭이 가능합니다. 예를 들어,  
이것은 메인 스위치 앞에 위치한 비상 전원공급장치에  
사용하거나 단순하게 응용 분야 내에서 추가 연결로 사용할  
수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	보조 결선 (단자대), 결선 수: 1
주문 번호	<a href="#">1066100000</a>
유형	WZAD120
GTIN (EAN)	4008190017019
수량	10 items

## WZAD120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	44.41 mm	높이 (인치)	1.7484 inch
너비	24 mm	폭 (인치)	0.9449 inch
순중량	7.45 g		

## 온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전	추가 결선	레벨 수	1
레벨당 클램프 지점 개수	1		

## 자재 데이터

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색
-------	----------	-------	-----

## 클램프용 컨덕터(정격 결선)

결선 수	1	클램프 범위, 최대	6 mm <sup>2</sup>
클램프 범위, 최소	0.5 mm <sup>2</sup>		

## 분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		