

WZAF 300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



추가 결선을 통해 별도의 전압 탭이 가능합니다. 예를 들어, 이것은 메인 스위치 앞에 위치한 비상 전원공급장치에 사용하거나 단순히 응용 분야 내에서 추가 연결로 사용할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	보조 결선 (단자대)
주문 번호	1066500000
유형	WZAF 300
GTIN (EAN)	4008190157579
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	10 mm	깊이 (인치)	0.3937 inch
높이	40 mm	높이 (인치)	1.5748 inch
너비	40 mm	폭 (인치)	1.5748 inch
순중량	15.15 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류	32 A
-------	------

시스템 사양

버전	추가 결선
----	-------

일반

설치 권고	간선 관통(부싱), 직접 장착
-------	------------------

자재 데이터

기본 재질	주석 도금 구리	컬러 코드	은회색
-------	----------	-------	-----

추가 기술 데이터

장착물 유형	스냅온	설치 권고	간선 관통(부싱), 직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P)	27.00 mm
-----------	----------

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-08
ECLASS 15.0	27-25-03-08		