### WBB WDU1.5/BL...



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지







당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

### 일반 주문 데이터

버전	파티션 플레이트 (단자대), 주황색, 높이: 45.4 mm, 너비: 5 mm, V-2, PA 66
주문 번호	<u>1068160000</u>
유형	WBB WDU1.5/BL
GTIN (EAN)	4008190117191
수량	10 items

# WBB WDU1.5/BL...



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
	<u> </u>		·
깊이	36.7 mm	깊이 (인치)	1.4449 inch
높이	45.4 mm	높이 (인치)	1.7874 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	5.8 g		
온도			
보관 온도	-25 °C55 °C	<u>주</u> 변 온도	-5 °C40 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a6	60e-9ad69268c052	
시스템 사양			
ul el	7 0 7 7 7 7 0 7		
버전	끝 및 중간 플레이트		
자재 데이터			
-1 H -11 T	<b>5.</b> 6.	717177	7 - 1 AU
<u>기본 재질</u> UL 94 가연성 등급	PA 66 V-2	컬러 코드	주황색
	V-Z		
추가 기술 데이터			
ALUC	AL IO		
스냅온	아니요		
분류			
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-25-03-01	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		

카탈로그 상태 / 도면 2