


제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	파티션 플레이트 (단자대), 주황색, 높이: 45.4 mm, 너비: 5 mm, V-2, PA 66
주문 번호	1068260000
유형	WBB ZA WDU1.5/BL 10/10
GTIN (EAN)	4008190015657
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	36.7 mm	깊이 (인치)	1.4449 inch
높이	45.4 mm	높이 (인치)	1.7874 inch
너비	5 mm	폭 (인치)	0.1968 inch
순중량	4.31 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...55 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	100 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052

시스템 사양

버전	끝 및 중간 플레이트
----	-------------

일반

설치 권고	직접 장착
-------	-------

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	주황색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

스냅온	아니요	설치 권고	직접 장착
-----	-----	-------	-------

분류

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		