

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



더블 정션 박스/커플링, IEC 61076-3-117에 따른 FreeCon PushPull 플러그인 커넥터 ver.14용 설계, RJ45 및 PushPull Power

일반 주문 데이터

버전	정션 박스, FreeCon, RJ45 모듈, 전원, IP65
주문 번호	1068830000
유형	IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ
GTIN (EAN)	4032248824014
수량	1 items

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	100 mm	깊이 (인치)	3.937 inch
높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	80 mm	폭 (인치)	3.1496 inch
순중량	597.72 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	은색
하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색	무게	471 g
장착 유형	스크류 장착	보호 등급	IP65
결선	PROFINET		

기술 데이터 RJ45 모듈

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 22	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 26
결선	PROFINET	범주(RJ45 모듈)	Cat.5(ISO/IEC 11801)
플러깅 사이클(RJ45 커플링)	750	절연 저항(RJ45 모듈)	> 500 MΩ
차폐(RJ45 모듈)	360° 차폐 접점	결선 2(RJ45 모듈)	RJ45
하우징 기본 재질(RJ45 모듈)	아연 주조	외피 직경, 최대(RJ45 모듈)	10 mm
접점 저항(RJ45 모듈)	≤ 20 mΩ	플러깅 힘(RJ45 모듈)	≤ 30 N
전류 용량(RJ45 모듈)	1 A	절연 강도, 접점 - 차폐(RJ45 모듈)	≤ 1500 V DC
절연 강도, 접점 - 접점(RJ45 모듈)	≤ 1000 V DC	컬러(RJ45 모듈)	은색
결선 1(RJ45 모듈)	IDC	접점 표면(RJ45 모듈)	금 도금 니켈
외피 직경, 최소(RJ45 모듈)	5 mm		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-117 Var. 14, IEC 60603-7-5	통신 액세서리에 대한 UL 표준	UL 1863
응용 분야별 통신 케이블 설비	PROFINET 설치 지침	IP 보호 등급	IEC 60529
인증 번호(cULus)	E316369		

기술 데이터

전원 커넥터 기술 사양

와이어 결선 단면적, 꼬임, 정격 결선, 최소 0.75 mm ² (전원 커넥터)	와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최대 2.5 mm ² (전원 커넥터)
컬러(전원 커넥터)	은회색
결선 단면적, AWG, 최소(전원 커넥터)	18.00
와이어 결선 단면적, 가는 꼬임, 최소 (전원 커넥터)	0.75 mm ²
오염 등급(전원 커넥터)	2
결선 단면적, AWG, 최대(전원 커넥터)	13.00
케이블 실링 재질(전원 커넥터)	TPE
풀러깅 사이클(전원 커넥터)	≤ 100
실링 재질(전원 커넥터)	NBR
외피 직경, 최소(전원 커넥터)	6 mm
정격 전압(전원 커넥터)	24 V
50 °C에서의 전류 용량(전원 커넥터)	16 A
접점 재질(전원 커넥터)	구리 합금
와이어 결선 단면적, 꼬임, 정격 결선, 최대 2.5 mm ² (전원 커넥터)	
인터록 유형(전원 커넥터)	Push Pull
하우징 기본 재질(전원 커넥터)	아연 주조, 니켈 도금
결선 2(전원 커넥터)	텐션 클램프
접점 표면(전원 커넥터)	금 도금 니켈
접점 캐리어 재질(전원 커넥터)	PA
외피 직경, 최대(전원 커넥터)	12 mm

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18
ECLASS 15.0	27-44-03-18		


IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면


www.weidmueller.com

치수 도면




Bottom view

치수 도면




Bottom view with mounting foot

치수 도면



Front view

치수 도면



Side view

배선도

RJ45	RJ45	Power	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
6	6	4	4
		5	5

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

FreeCon용 장착 풋



바이드뮐러는 산업용 이더넷 액세서리를 포함하여 고객이 필요로 하는 모든 제품을 공급합니다.

이점:

- 공구
- 테스트 기기
- 케이블 부싱
- 캐비넷 연결
- 마커
- 먼지 차단기
- 파워팩
- 과전압 보호기

일반 주문 데이터

유형	IE-CD-MA	버전
주문 번호	1099580000	장착 풋, FreeCon, IP65
GTIN (EAN)	4032248874040	
수량	10 ST	

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-VAPP	버전
주문 번호	1068930000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248823093	
수량	10 ST	
유형	IE-BP-V14P	버전
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799404	
수량	10 ST	

Sets

PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터



IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-VAPM-5P-2.5	버전
주문 번호	2465440000	전원 커넥터, 플러그, PROFINET, 커넥터 세트
GTIN (EAN)	4050118522136	
수량	1 ST	

Sets - RJ45



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-RJ45-FH-P	버전
주문 번호	1012170000	플러그 인서트 RJ45 공구 불필요, Variant 14 메탈, Cat.5(ISO/IEC
GTIN (EAN)	4032248719815	11801)
수량	10 ST	

PVC



조립된 IE 케이블, PROFINET, PROFINET 사양에 따른
푸시-풀(Push-Pull) 전원 플러그 커넥터 포함

일반 주문 데이터

유형	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X	버전
주문 번호	1350120010	시스템 케이블, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296	
수량	1 ST	

IE-CD-V14MRJ/VAPM24V-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

드래그라인 케이블 Cat.5 PUR - RJ45 V14 IP67



조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그
체인 호환, IEC 61076-3-117 ver.140에 따른 PushPull
플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

유형	IE-C5DD4UG0010A2EA2E-X	버전
주문 번호	1119730010	드래그라인 케이블, PROFINET, RJ45 IP 67 PushPull V14 금속, RJ45
GTIN (EAN)	4032248985463	IP 67 PushPull V14 금속, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1 m
수량	1 ST	