



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

버전	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
주문 번호	1068930000
유형	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	19.5 mm	깊이 (인치)	0.7677 inch
순중량	9.68 g		

온도

작동 온도 -40 °C...70 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	PA UL 94 V0	장착 유형	실내 전용
보호 등급	IP54		

분류

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

도면

