

## IE-BP-VAPP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

## 일반 주문 데이터

버전	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
주문 번호	<a href="#">1068930000</a>
유형	IE-BP-VAPP
GTIN (EAN)	4032248823093
수량	10 items

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	19.5 mm	깊이 (인치)	0.7677 inch
순중량	9.68 g		

## 온도

작동 온도	-40 °C...70 °C
-------	----------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
하우징 기본 재질	PA UL 94 VO	장착 유형	실내 전용
보호 등급	IP54		

## 분류

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

**IE-BP-VAPP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

