

IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
주문 번호	1068950000
유형	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823109
수량	300 items

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	0.27 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도
-------	-------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

공칭 전압	24 V
-------	------

일반 데이터

차폐	비차폐	범주	기타
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.75 mm ²
결선 2	Crimp		

중요 참고 사항

제품 정보	하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트
-------	---------------------------------


분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



액세서리

Crimping tools



바이드뮬러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용
 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
 엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전
주문 번호	1119580000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
수량	1 ST	