



하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

일반 주문 데이터

버전	Insert, for plug insert, Hybrid
주문 번호	1068990000
유형	IE-PI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823963
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	13.2 g
-----	--------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

접점 저항	≤ 5 mΩ	블룸 저항	<10 mΩ
공칭 전압	24 V	정격 전류	접점당 3 A

일반 표준

인증 번호(cULus)	E316369
--------------	---------

일반 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 27
차폐	360도 올라운드 인클로저	하우징 기본 재질	양은, PA 66
절연재 단면적, 최대	2.2 mm	절연재 단면적, 최소	1 mm
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.08 mm ²	보호 등급	IP67(하우징 미포함)
플러그 주기	500	결선 1	하이브리드(Q10)
결선 2	크림프		

중요 참고 사항


제품 정보	하이브리드, 10-극, 플러그 커넥터 버전 14용 인서트
-------	---------------------------------

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



IE-PI-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전	
주문 번호	1096180000		Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152		
수량	300 ST		
유형	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	버전	
주문 번호	1068950000		Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109		
수량	300 ST		
유형	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	버전	
주문 번호	1135150000		Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347		
수량	300 ST		

Crimping tools



바이드물러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용
압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전	
주문 번호	1119580000		압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626		
수량	1 ST		