



하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

#### 일반 주문 데이터

버전	Flange insert, for flange insert, Hybrid
주문 번호	<a href="#">1069010000</a>
유형	IE-BI-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248823970
수량	10 items

## 기술 데이터

### 승인

승인



ROHS

준수

UL File Number Search

[UL 웹사이트](#)

인증 번호(cULus)

E316369

### 치수 및 중량

순중량

30.6 g

### 온도

보관 온도

작동 온도

-40 °C...70 °C

설치 온도

### 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 미존재

REACH SVHC

0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

### 전기 속성

접점 저항

≤ 10 mΩ

불륨 저항

<10 mΩ

공칭 전압

24 V

정격 전류

접점당 3 A

### 일반 표준

인증 번호(cULus)

E316369

### 일반 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)

AWG 20

와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)

AWG 27

차폐

360도 올라운드 인클로저

하우징 기본 재질

아연 주조, 양은, PA 66

절연재 단면적, 최대

2.2 mm

절연재 단면적, 최소

1 mm

범주

Cat.5(ISO/IEC 11801)

와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대

0.75 mm<sup>2</sup>

와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소

0.08 mm<sup>2</sup>

보호 등급

IP67(하우징 미포함)

플러그 주기

500

결선 1

하이브리드(Q10)

결선 2

크림프

### 중요 참고 사항

제품 정보

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

### 분류

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121

ECLASS 14.0


27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

도면


치수 도면



## 액세서리

### Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



### 일반 주문 데이터

유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	버전
주문 번호	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
수량	300 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	버전
주문 번호	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
수량	300 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	버전
주문 번호	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
수량	300 ST	

### Crimping tools



바이드물러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용  
압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는  
엔드 스톱 장치

### 일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전
주문 번호	<a href="#">1119580000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
수량	1 ST	