

제품 이미지



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 4 mm
주문 번호	<a href="#">1071500000</a>
유형	Q 2 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424930
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	9.5 mm	깊이 (인치)	0.374 inch
높이	10.1 mm	높이 (인치)	0.3976 inch
너비	4 mm	폭 (인치)	0.1575 inch
순중량	1.64 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C 주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류 24 A

시스템 사양

버전 단자대용

일반

극 수 2 설치 권고 간선 관통(부싱), 직접 장착

자재 데이터

기본 재질 주석 도금 구리 컬러 코드 노란색

추가 기술 데이터

장착물 유형 스크류 설치 권고 간선 관통(부싱), 직접 장착  
 폭발 테스트 버전 아니요

크기

피치(mm)(P) 6.10 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		