

제품 이미지



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 노란색, 24 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 6.10, 절연: 예, 너비: 4 mm
주문 번호	1071500000
유형	Q 2 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424930
수량	50 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	9.5 mm	깊이 (인치)	0.374 inch
높이	10.1 mm	높이 (인치)	0.3976 inch
너비	4 mm	폭 (인치)	0.1575 inch
순중량	1.64 g		

온도

보관 온도: -25 °C...55 °C 주변 온도: -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태: 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC: 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

등급 데이터

정격 전류: 24 A

시스템 사양

버전: 단자대용

일반

극 수: 2 설치 권고: 간선 관통(부싱), 직접 장착

자재 데이터

기본 재질: 주석 도금 구리 컬러 코드: 노란색

추가 기술 데이터

장착물 유형: 스크류 설치 권고: 간선 관통(부싱), 직접 장착
 폭발 테스트 버전: 아니요

크기

피치(mm)(P): 6.10 mm

분류

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		