

## WAD 4 GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더  
높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을  
표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

## 일반 주문 데이터

|            |  |
|------------|--|
| 버전         | 단자대 커버, 노란색, PA 66, 높이: 19.8 mm, 너비: 4.5 mm, 깊이: 9.6 mm, V-2 |
| 주문 번호      | <a href="#">1072000000</a>                                   |
| 유형         | WAD 4 GE BED   |
| GTIN (EAN) | 4008190446109  |
| 수량         | 50 items   |

## WAD 4 GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS 준수

## 치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 9.6 mm  | 깊이 (인치) | 0.378 inch  |
| 높이  | 19.8 mm | 높이 (인치) | 0.7795 inch |
| 너비  | 4.5 mm  | 폭 (인치)  | 0.1772 inch |
| 순중량 | 0.24 g  |         |             |

## 온도

주변 온도 -5 °C...40 °C  
연속 작동 온도, 최대 100 °C 연속 작동 온도, 최소 -50 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 시스템 사양

버전 단자대용

## 일반

설치 권고 직접 장착

## 자재 데이터

기본 재질 PA 66 컬러 코드 노란색  
UL 94 가연성 등급 V-2

## 추가 기술 데이터

장착물 유형 스냅온 설치 권고 직접 장착  
폭발 테스트 버전 아니요

## 크기

피치(mm)(P) 4.00 mm

## 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |