


제품 이미지



당사는 제품의 손쉬운 취급 및 보완을 위해 광범위한 장착 지원 포트폴리오를 제공합니다. 다양한 공구에서 절연 슬리브 및 다양한 나사에 이르기까지, 당사의 구성 요소는 아주 사소한 세부 사항까지 서로 일치하므로, 각 표준 및 보호 규정에 따른 조립이 용이합니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 파티션 플레이트 (단자대), 주황색, 높이: 58 mm, 너비: 5 mm, V-2, PA 66 |
| 주문 번호 | 1072660000 |
| 유형 | WBB WDK2.5/BL5.08 |
| GTIN (EAN) | 4008 1904 70555 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 45.2 mm | 깊이 (인치) | 1.7795 inch |
| 높이 | 58 mm | 높이 (인치) | 2.2835 inch |
| 너비 | 5 mm | 폭 (인치) | 0.1968 inch |
| 순중량 | 8.5 g | | |

온도

| | | | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 보관 온도 | -25 °C...55 °C | 주변 온도 | -50 °C...55 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -50 °C | 연속 작동 온도, 최대 | 100 °C |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052 |

시스템 사양

| | |
|----|-------------|
| 버전 | 끝 및 중간 플레이트 |
|----|-------------|

일반

| | |
|-------|-------|
| 설치 권고 | 직접 장착 |
|-------|-------|

자재 데이터

| | | | |
|--------------|-------|-------|-----|
| 기본 재질 | PA 66 | 컬러 코드 | 주황색 |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | | |

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| 스냅온 | 아니요 | 설치 권고 | 직접 장착 |
|-----|-----|-------|-------|

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000886 | ETIM 9.0 | EC000886 |
| ETIM 10.0 | EC000886 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-01 | | |