

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull
플러그인 커넥터 세트, 하이브리드 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

버전	하이브리드 플랜지, IP67, Cat.5(ISO/IEC 11801)
주문 번호	1072900000
유형	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
수량	10 items

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	55.47 g
-----	---------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

볼륨 저항	<10 mΩ	정격 전류	접점당 3 A
-------	--------	-------	---------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

일반 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 27
차폐	360도 올라운드 인클로저	하우징 기본 재질	아연 주조
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.08 mm ²	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	장착 유형	스크류 2개
보호 등급	IP67	플러그 주기	500
결선 1	하이브리드(Q10)	결선 2	크림프

분류


ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

설치 단면

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**Hybrid**

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

**일반 주문 데이터**

유형	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	버전
주문 번호	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
수량	300 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	버전
주문 번호	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
수량	300 ST	
유형	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	버전
주문 번호	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
수량	300 ST	

Crimping tools

바이드뮬러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용
압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전
주문 번호	1119580000	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
수량	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**하이브리드 케이블**

벌크, 동축 케이블, 하이브리드, 연질, 6 x 0.5 mm² + 4 x AWG 22/7

**일반 주문 데이터**

유형	IE-C5DHAG-MW	버전
주문 번호	1172250000	결선 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 미터
GTIN (EAN)	4032248964543	단위 판매 제품, 110 m부터
수량	110 M	

더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V14P	버전
주문 번호	1058310000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡
GTIN (EAN)	4032248799404	
수량	10 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

대응물**Sets - hybrid**

IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull
 플러그인 커넥터 세트, 하이브리드 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V14M-HYB-10P	버전
주문 번호	1072910000	하이브리드 플러그, Cat.5(ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248831128	
수량	10 ST	