


**IE-PS-V14M-HYB-10P**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, 하이브리드 인서트 포함 금속

일반 주문 데이터

버전	하이브리드 플러그, Cat.5(ISO/IEC 11801)
주문 번호	<a href="#">1072910000</a>
유형	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

순중량	61.81 g
-----	---------

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

전기 속성

불륨 저항	<10 mΩ	정격 전류	접점당 3 A
-------	--------	-------	---------

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	인증 번호(cULus)	E316369
--------	--	--------------	---------

일반 데이터


와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 27
차폐	360도 올라운드 인클로저	하우징 기본 재질	아연 주조
절연재 단면적, 최대	1.05 mm	절연재 단면적, 최소	0.85 mm
범주	Cat.5(ISO/IEC 11801)	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.75 mm <sup>2</sup>
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.08 mm <sup>2</sup>	외피 직경, 최대	10 mm
외피 직경, 최소	5 mm	보호 등급	IP67
플러그 주기	500	결선 1	하이브리드(Q10)
결선 2	크림프		

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Hybrid

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트



일반 주문 데이터

유형	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	버전	
주문 번호	<a href="#">1135150000</a>	크림프 접점, 플러그 인서트용, 하이브리드	
GTIN (EAN)	4032248915347		
수량	300 ST		
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	버전	
주문 번호	<a href="#">1096180000</a>	크림프 접점, 플러그 인서트용, 하이브리드	
GTIN (EAN)	4032248869152		
수량	300 ST		
유형	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	버전	
주문 번호	<a href="#">1068950000</a>	크림프 접점, 플러그 인서트용, 하이브리드	
GTIN (EAN)	4032248823109		
수량	300 ST		

Crimping tools



바이드물러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용  
압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는  
엔드 스톱 장치

일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전	
주문 번호	<a href="#">1119580000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm², 1mm², FoderBcrimp	
GTIN (EAN)	4032248900626		
수량	1 ST		

## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 하이브리드 케이블

벌크, 동축 케이블, 하이브리드, 연질, 6 x 0.5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7



#### 일반 주문 데이터

유형	IE-C5DHAG-MW	버전	
주문 번호	<a href="#">1172250000</a>	결선 케이블, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 미터	
GTIN (EAN)	4032248964543	단위 판매 제품, 110 m부터	
수량	110 M		

#### 더스트 캡

먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호




#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V14P	버전	
주문 번호	<a href="#">1058280000</a>	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799374		
수량	10 ST		

#### Hybrid

하이브리드, 10-극, 플러그 커넥터 버전 14용 인서트




#### 일반 주문 데이터

유형	IE-PI-HYB-10P	버전	
주문 번호	<a href="#">1068990000</a>	인서트, 플러그 인서트용, 하이브리드	
GTIN (EAN)	4032248823963		
수량	1 ST		

### 액세서리

#### 블랭크



ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로, 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.

Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드물러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

#### 일반 주문 데이터

유형	ESG 9/11 K MC NE WS	버전	
주문 번호	<a href="#">1857440000</a>		ESG, 디바이스 마커 x 11 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 자체 접착
GTIN (EAN)	4032248402731		
수량	200 ST		


## IE-PS-V14M-HYB-10P

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 대응물

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Sets - hybrid



IEC 61076-3-117 ver.14(PROFINET)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, 하이브리드 인서트 포함 금속

### 일반 주문 데이터

유형	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	버전	
주문 번호	<a href="#">1072900000</a>	하이브리드 플랜지, IP67, Cat.5(ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
수량	10 ST		