

IE-PS-V05M-A-RJ45-FH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



IEC 61076-3-106 ver.5에 따른 금속 HDC 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함

일반 주문 데이터

버전	RJ45 플러그, 공구 불필요, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
주문 번호	1077300000
유형	IE-PS-V05M-A-RJ45-FH
GTIN (EAN)	4032248834914
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 79 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70 °C
 설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
 RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
 REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

일반 데이터

결선 1	RJ45	결선 2	IDC
컬러 코드	검정	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
절연재 단면적, 최소	0.85 mm	절연재 단면적, 최대	1.6 mm
범주	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	접점 표면	금 도금 니켈
결선 직경, 경질	0.4...0.64 mm	결선 직경, 연질	0.48...0.76 mm
MICE 분류 M	M3	MICE 분류 I	I3
MICE 분류 C	c1	MICE 분류 E	E3
외피 직경, 최소	5 mm	외피 직경, 최대	10 mm
차폐	360도, 차폐 접점	보호 등급	IP67
플러그 주기	750	재결선 가능	≥ 10 사이클(같거나 큰 단면적용)

전기 속성

절연 강도, 접점/차폐 ≥ 1500 V AC/DC 절연 강도, 접점/접점 ≥ 1000 V AC/DC


일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-106 Var. 5, IEC 60603-7-51 응용 분야별 통신 케이블 설비 PROFINET 설치 지침

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

치수 도면



액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V05M	버전	
주문 번호	1968920000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248692668		
수량	10 ST		