

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68,
	IP69, 삽입됨 상태, 커버, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 25
주문 번호	<u>1079910000</u>
유형	HDC IP68 24B MD 3M25
GTIN (EAN)	4032248842117
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인			
ROHS	 준수		
치수 및 중량			
NT & OO			
깊이	181 mm	깊이 (인치)	7.126 inch
<del>포이</del> 높이	19 mm	높이 (인치)	0.748 inch
너비	57 mm	폭 (인치)	2.2441 inch
 마운팅 치수 - 너비	164 mm	<u> ( 는 - 1)</u> 순중량	468 g
온도			
<u></u>			
한계 온도	-50 °C 120 °C		
환경 제품 규정 준수			
ᅩப℮ᄌᄉᄮᄪ	조스 에이 미조케		
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
REACH SVHC 화학 내성	물질	ULI	세톤
피 <b>그 네</b> ㅇ	물을 화학 내성		
	물질		<sup>3</sup> 젤 오일
	화학 내성	 불인	
	물질		<u></u> 틸 알코올
	화학 내성	내성	
	물질 변속기오일		
	화학 내성		기 ㅗ 글 건부 내성
	물질		<u> </u>
	화학 내성		<del>= II</del> 건부 내성
	물질		
	호크 화학 내성		
	물질	<u></u>	20
	호르 화학 내성		 건부 내성
	물질		<u>리마에 8</u> 리미엄 휘발유
	화학 내성		<u> </u>
	물질	= = : : 물	<u> </u>
	_ 르르 화학 내성	 내성	<u>4</u>
	물질	UV	
	화학 내성		
	물질	 오린	<u> </u>
	화학 내성	내성	
일반 데이터			
	7111	사리 사이트	
하우징 디자인	커버	설치 사이즈	8
컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)	표면 마감	파우더 코팅
유형	커버	시리즈	HighPower
할로겐 불포함	false	BG	8
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태		

작성 날짜 27.11.2025 08:03:27 MEZ

케이블 엔트리 사이즈

측면 케이블 인입 수

잠금 시스템 디자인

조임 토크

카탈로그 상태 / 도면 2

상단부/하단부/리드

상단 케이블 인입 수

하우징 디자인

설계

커버

커버

표준

3

M 25

0

11 Nm

클램프 요크 결선



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

설치 사이즈	8	케이블 인입	w. 스레드
_ 유형	커버	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	실리콘 고무	내부 나사산	M 25
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

# 일반 데이터

조임 토크	11 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태
시리즈	HighPower	EMC 하우징	예
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸, 녹방지		

# 중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할
	수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당
	사양을 벗어난 사용 사례의 경우. 문의 부탁드립니다.

# 분류

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

카탈로그 상태 / 도면 3






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



#### 일반 주문 데이터

유형 SK WSD-S 1,5-10,0 버전 주문 번호 9008850000 GTIN (EAN) 4032248266609

수량

Mounting tool

#### EN 45545 적합 IP68 버전



바이드뮬러는 폭넓은 인클로저 제품 외에도 광범위한 용도로 사용할 수 있는 다양한 케이블 글랜드 제품을 공급하고 있습니다.

황동, 플라스틱 및 스테인리스 스틸 소재로 만든 케이블 글랜드는 가장 다양한 IP 보호 클래스를 충족하기 때문에 어떤 산업용 인클로저에도 적합합니다.

케이블 글랜드 제품은 케이블 글랜드 시리즈와 응용 용도에 따라 VDE, UL, UR, cULus, DNV GL 또는 EN 45545 표준에 따라 승인 및 테스트를 받습니다.

#### 일반 주문 데이터

유형	VGM25-MS68 11-20 BG	버전
주문 번호	1193600000	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 황동, 니켈 도금
GTIN (EAN)	4032248976560	
수량	50 ST	
유형	VGM25-SS68 11-20 BG	버전
주문 번호	<u>1193570000</u>	사각 커넥터, 액세서리, 케이블 글랜드, 스테인리스 스틸 1.4305(303)
GTIN (EAN)	4032248976546	
수량	50 ST	

#### EN 45545 적합 EMC 황동 케이블 글랜드



전자 콤포넌트의 감도가 높아지고 전자기 간섭 주파수가 늘어남에 따라 케이블 글랜드는 시스템의 차펴 측면에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 이러한 유형의 EMC 케이블 글랜드는 360° 스크리닝 결선을 이용해 간섭 주파수로부터 차펴 기능을 발휘하도록 제작되었습니다. 핑거 록킹 씰이 탁월한 케이블 유지 및 스트레인 릴리프 기능을 제공하며, 그 옆의 케이블 글랜드는 EN 62444의 기계적 요구 사항을 충족합니다. 특허 받은 설계로 매우 간편하고 신속한 조립이 가능합니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

# 일반 주문 데이터

유형 VGM25-MS68 EMC 11-20SET 버전 주문 번호 <u>1463720000</u> 액세서리

GTIN (EAN) 4050118269871

수량 1 S<sup>-</sup>