

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조
알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한
환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트
하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업
프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1079930000
유형	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	192 mm	깊이 (인치)	7.559 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	64 mm	폭 (인치)	2.5197 inch
순중량	822.72 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	내성
	물질	오존
	화학 내성	내성

일반 데이터

극수	0	하우징 디자인	플러그 하우징
설치 사이즈	8	컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)
표면 마감	파우더 코팅	유형	플러그
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
BG	8	보호 등급	IP68, IP69, 실입됨 상태

번역

상단부/하단부/리드 조임 토크 하우징 디자인 설계	상부 11 Nm 플러그 하우징 표준	커버 측면 케이블 인입 수 잠금 시스템 디자인 설치 사이즈	커버 미포함 0 클램프 요크 결선 8
--------------------------------------	------------------------------	---	-------------------------------

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

케이블 인입	아니요	유형	플러그
클램프 버전	클램프 요크 결선	실링	실리콘 고무
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

일반 데이터

조임 토크	11 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태
시리즈	HighPower	EMC 하우징	예
잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸		

중요 참고 사항

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--

분류



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해
케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당
거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정
장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키,
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1.5-10,0	버전
주문 번호	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	

HighPower 예비 부품



일반 주문 데이터

유형	HDC HP TO SCREW SET	버전
주문 번호	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
수량	10 ST	
유형	HDC HP TO SCREW SET	버전
주문 번호	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
수량	10 ST	