

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	<u>1079930000</u>
유형	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
수량	1 items

카탈로그 상태 / 도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

11 Nm

8

클램프 요크 결선

클램프 요크 결선

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
OHS	준수			
너수 및 중량				
깊이	192 mm	깊이 (인치)		7.559 inch
높이	120 mm	높이 (인치)		4.7244 inch
크비	64 mm	폭 (인치)		2.5197 inch
÷중량	822.72 g			
<u> </u> 도				
<u>·</u> 계 온도	-50 °C 120 °C			
게 돈도	-50 °C 120 °C			
·경 제품 규정 준수	1			
bHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
EACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	물질		아세톤	
	화학 내성		내성	
	물질		디젤 오일	
	화학 내성		불안정	
	물질		에틸 알코올	
	화학 내성		<u> </u>	
	물질		<u> </u>	
	호크 화학 내성		조건부 내성	
	물질		유압유	
	호르 화학 내성			
	물질		 석유 벤젠	
	_ 돌일 화학 내성		축유 벤젠 불안정	
	물질		<u> 돌인영</u> 땀	
	_ 풀뇔 화학 내성		<u>=</u> 조건부 내성	
	와역 내성 물질		 프리미엄 휘발유	
	화학 내성 물질		불안정	
			물	
	화학 내성		내성	
	물질		UV	
	화학 내성		내성	
	물질 화학 내성		오존	
lul -llal-l	와띡 내경		내성	
실반 데이터				
하우징 디자인	플러그 하우징	설치 사이즈		8
걸러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)	표면 마감		파우더 코팅
구형	플러그	시리즈		HighPower
날로겐 불포함	false	BG		8
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태			

작성 날짜 27.11.2025 08:01:24 MEZ	

상단부/하단부/리드

하우징 디자인

설계

유형

카탈로그 상태 / 도면 2

조임 토크

설치 사이즈

클램프 버전

잠금 시스템 디자인

상부

표준

플러그

플러그 하우징



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8
	11AE 30 11, 11AE 3003		
일반 데이터			
조임 토크	11 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태
시리즈	HighPower	EMC 하우징	예
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸, 녹방지		
중요 참고 사항			
제품 정보		전압이 정격 전압을 초과하지 않	r과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당
	수 있습니다. 이러한 피크	전압이 정격 전압을 초과하지 않	
제품 정보	수 있습니다. 이러한 피크	전압이 정격 전압을 초과하지 않	
제품 정보 분류	수 있습니다. 이러한 피크	전압이 정격 전압을 초과하지 않	
제품 정보 분류 ETIM 6.0	수 있습니다. 이러한 피크 사양을 벗어난 사용 사례의	전압이 정격 전압을 초과하지 않다 경우, 문의 부탁드립니다.	도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당
제품 정보 분류 ETIM 6.0 ETIM 8.0	수 있습니다. 이러한 피크 사양을 벗어난 사용 사례의 EC000437	전압이 정격 전압을 초과하지 않 <u>.</u> 경우, 문의 부탁드립니다. ETIM 7.0	도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 EC000437
제품 정보	수 있습니다. 이러한 피크 사양을 벗어난 사용 사례의 EC000437 EC000437	전압이 정격 전압을 초과하지 않 <u>.</u> 경우, 문의 부탁드립니다. ETIM 7.0 ETIM 9.0	도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 EC000437 EC000437
제품 정보 분류 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	수 있습니다. 이러한 피크 사양을 벗어난 사용 사례의 EC000437 EC000437 EC000437	전압이 정격 전압을 초과하지 않 <u>.</u> 경우, 문의 부탁드립니다. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 EC000437 EC000437 27-44-02-02
제품 정보 분류 ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	수 있습니다. 이러한 피크 사양을 벗어난 사용 사례의 EC000437 EC000437 EC000437 27-44-02-02	전압이 정격 전압을 초과하지 않다 경우, 문의 부탁드립니다. ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 EC000437 EC000437 27-44-02-02 27-44-02-02

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면





접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해 케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당 거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정 장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1,5-10,0	버전
주문 번호	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	

HighPower 예비 부품



일반 주문 데이터

유형	HDC HP TO SCREW SET	버전
주문 번호	2447770000	HDC-HighPower
GTIN (EAN)	4050118461688	
수량	10 ST	
유형	HDC HP TO SCREW SET	버전
	HDC HP TO SCREW SET 2447770000	버전 HDC-HighPower
		· -

카탈로그 상태 / 도면 6