

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1079930000
유형	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
수량	1 items

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	192 mm	깊이 (인치)	7.559 inch
높이	120 mm	높이 (인치)	4.7244 inch
너비	64 mm	폭 (인치)	2.5197 inch
순중량	822.72 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
물질	물	
화학 내성	내성	
물질	UV	
화학 내성	내성	
물질	오존	
화학 내성	내성	

일반 데이터

극 수	0	조임 토크	11 Nm
하우징 디자인	플러그 하우징	설치 사이즈	8
컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
조임 토크, 최대 PE 결선	11 Nm	표면 마감	파우더 코팅
유형	플러그	조임 토크, 최소 PE 결선	11 Nm
시리즈	HighPower	할로겐 불포함	false
EMC 하우징	예	BG	8
잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

버전

상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	11 Nm	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	플러그 하우징	잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설계	표준	설치 사이즈	8
케이블 인입	아니오	유형	플러그
클램프 버전	클램프 요크 결선	실링	실리콘 고무
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

일반 데이터



표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태
시리즈	HighPower		

중요 참고 사항

제품 정보 의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.

분류

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		



접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해 케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당 거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정 장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1,5-10,0	버전	
주문 번호	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
수량	1 ST		

HighPower 예비 부품



일반 주문 데이터

유형	HDC HP TO SCREW SET	버전	
주문 번호	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
수량	10 ST		
유형	HDC HP TO SCREW SET	버전	
주문 번호	2447770000	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
수량	10 ST		