

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 레일 지지대, Wemid
주문 번호	1080100000
유형	WSH 5
GTIN (EAN)	4008190965143
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	39 mm	깊이 (인치)	1.5354 inch
높이	99 mm	높이 (인치)	3.8976 inch
너비	8 mm	폭 (인치)	0.315 inch
순중량	9.75 g		

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-5 °C...40 °C
작동 온도	-50 °C...120 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	120 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전	장착 레일용	장착 레일	TS 35
----	--------	-------	-------

일반

극 수	1	설치 권고	직접 장착
장착 레일	TS 35		

자재 데이터

기본 재질	Wemid	컬러 코드	진한 베이지색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요	장착 유형	스냅온

크기

피치(mm)(P)	8.00 mm	장착 오프셋	56 mm
-----------	---------	--------	-------

분류

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

액세서리

버스바



다양한 재료의 버스바와 관련 액세서리를 사용하여, 아주 작은 설치 공간에서 케이블을 연결할 수 있습니다. 응용 분야에 따라 전위를 수집, 분배 또는 소멸시킬 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	버전
주문 번호	0259800000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 황동
GTIN (EAN)	4008190049300	
수량	1 M	
유형	SSCH 10X3X1000 CU/SN	버전
주문 번호	0348900000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190024802	
수량	25 M	
유형	SSCH 15X6X1000 CU/SN	버전
주문 번호	0357400000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 6 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190169572	
수량	1 M	
유형	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	버전
주문 번호	0438000000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 3 mm, 스틸
GTIN (EAN)	4008190080938	
수량	25 M	
유형	SSCH 6X6X1000 CU/SN	버전
주문 번호	0571300000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 6 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190015039	
수량	1 M	
유형	SSCH 7.3X1.2X1000	버전
주문 번호	1071200000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 1000 mm, 깊이: 1.2 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190279172	
수량	1 M	
유형	NSCH 1M	버전
주문 번호	0280200000	버스바 (단자대), 내추릴, 높이: 15 mm, 깊이: 2 mm, 구리
GTIN (EAN)	4008190012953	
수량	10 M	
유형	ESCH 1 M	버전
주문 번호	0280300000	버스바 (단자대), 은색, 높이: 12 mm, 깊이: 2 mm, 스틸
GTIN (EAN)	4008190143053	
수량	10 M	