

HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 인트리 사이즈: M 20
주문 번호	1082390000
유형	HDC IP68 04A TOS 1M20
GTIN (EAN)	4032248845491
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	50 mm	깊이 (인치)	1.9685 inch
높이	60 mm	높이 (인치)	2.3622 inch
너비	36 mm	폭 (인치)	1.4173 inch
순중량	96 g		

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

번역

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	M 20
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	2.2 Nm	상단 케이블 인입 수	1
축면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선	설계	표준
설치 사이즈	1	케이블 인입	w. 스레드
유형	플러그	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	밀봉 없음	내부 나사산	M 20

HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

컬러(RAL)	RAL 9011	BG	1
ModuPlug®에 적합함	아니요		

일반 데이터

조임 토크	2.2 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

크기

케이블 인입	w. 스레드	총 길이 하우징	50 mm
하우징 B의 높이	60 mm		

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC IP68 04A TOS 1M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나디움 스틸 재질의 Allen 키,
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1.5-10,0	버전
주문 번호	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	