

제품 이미지



Klippon® Connect 포트폴리오의 종합적인 액세서리는 마지막 세부 사항까지 완벽하게 일치합니다. 따라서 요구되는 규범을 준수하면서도 장착이 용이합니다.

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 고정, 금속
주문 번호	<a href="#">1082400000</a>
유형	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008190989057
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	31 mm	깊이 (인치)	1.2205 inch
높이	20 mm	높이 (인치)	0.7874 inch
너비	13.5 mm	폭 (인치)	0.5315 inch
순중량	13.3 g		

온도

보관 온도 -25 °C...55 °C      주변 온도 -5 °C...40 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태      준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC      0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

시스템 사양

버전      고정 클립

일반

설치 권고      직접 장착

자재 데이터

기본 재질      금속      컬러 코드      회색

추가 기술 데이터

장착물 유형      스크류      설치 권고      직접 장착  
 폭발 테스트 버전      아니요

크기

피치(mm)(P)      31.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		