

HDC IP68 10B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 인트리 사이즈: M 32
주문 번호	1082660000
유형	HDC IP68 10B TSS 1M32
GTIN (EAN)	4032248846115
수량	1 items

• TE 챠터

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	144 mm
높이	101 mm
너비	58 mm
순중량	430.32 g

깊이 (인치)	5.6693 inch
높이 (인치)	3.9764 inch
폭 (인치)	2.2835 inch

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 주수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	내성
	물질	오존
	화학 내성	내성

번역

케이블 글랜드 수	0
상단부/하단부/리드	상부
조임 토크	6.5 Nm
측면 케이블 인입 수	1
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설치 사이즈	4
유형	플러그
실링	밀봉 없음

케이블 엔트리 사이즈	M 32
커버	커버 미포함
상단 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	플러그 하우징
설계	표준
케이블 인입	w. 스레드
클램프 버전	클램프 요크 결선
내부 나사사	M 32

HDC IP68 10B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

컬러(RAL) ModuPlug®에 적합함	RAL 9011, RAL 9005 예	BG	4
---------------------------	-------------------------	----	---

일반 데이터

조임 토크 표면 마감	6.5 Nm 파우더 코팅	하우징 기본 재질 보호 등급	주조 알루미늄 IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

크기

케이블 인입 하우징 B의 높이	w. 스레드 101 mm	총 길이 하우징	144 mm
---------------------	------------------	----------	--------

분류


ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 15.0	EC000437 EC000437 27-44-02-02	ETIM 9.0 ECLASS 14.0	EC000437 27-44-02-02
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------	-------------------------

HDC IP68 10B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC IP68 10B TSS 1M32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐스틸 재질의 Allen 키,
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1.5-10,0	버전
주문 번호	9008850000	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
수량	1 ST	

스크류

바이드뮬러는 사각 커넥터용 스크류를 비롯한 다양한
액세서리를 제공합니다.



일반 주문 데이터

유형	HDC IP68 SCREW SET	버전
주문 번호	2555340000	사각 커넥터, 액세서리, 핵싱 세트
GTIN (EAN)	4050118571332	
수량	10 ST	