

**HDC IP68 16B TOS 1M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 40
주문 번호	<a href="#">1082720000</a>
유형	HDC IP68 16B TOS 1M40
GTIN (EAN)	403224884606 1
수량	1 items

HDC IP68 16B TOS 1M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

높이	111 mm	높이 (인치)	4.3701 inch
너비	58 mm	폭 (인치)	2.2835 inch
순중량	508.64 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	내성
	물질	오존
	화학 내성	내성

버전

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	M 40
상단부/하단부/리드	상부	커버	커버 미포함
조임 토크	6.5 Nm	상단 케이블 인입 수	1
측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	플러그 하우징
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선	설계	표준
설치 사이즈	6	케이블 인입	w. 스퀘드
유형	플러그	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	밀봉 없음	내부 나사산	M 40
컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	6
ModuPlug®에 적합함	예		

## HDC IP68 16B TOS 1M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

### 일반 데이터

조임 토크	6.5 Nm	하우징 기본 재질	주조 알루미늄
표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP66, IP68, IP69, 삼입됨 상태
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸

### 크기

케이블 인입	w. 스레드	총 길이 하우징	110.5 mm
하우징 B의 높이	111 mm		

### 분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 16B TOS 1M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면



## HDC IP68 16B TOS 1M40

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키, DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 제련 표면.



#### 일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1,5-10,0	버전	
주문 번호	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
수량	1 ST		

#### 스크류

바이드물러는 사각 커넥터용 스크류를 비롯한 다양한 액세서리를 제공합니다.



#### 일반 주문 데이터

유형	HDC IP68 SCREW SET	버전	
주문 번호	<a href="#">2555340000</a>	사각 커넥터, 액세서리, 픽싱 세트	
GTIN (EAN)	4050118571332		
수량	10 ST		