

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 1, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 하우징 하단부용 커버, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none
주문 번호	1083110000
유형	HDC IP68 04A COVER
GTIN (EAN)	4032248846740
수량	1 items

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

길이	50 mm	길이 (인치)	1.9685 inch
높이	18.7 mm	높이 (인치)	0.7362 inch
너비	37 mm	폭 (인치)	1.4567 inch
순중량	32.56 g		

온도

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재	
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음	
화학 내성	물질	아세톤
	화학 내성	내성
	물질	디젤 오일
	화학 내성	불안정
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	조건부 내성
	물질	유압유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	불안정
	물질	땀
	화학 내성	조건부 내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	불안정
	물질	물
	화학 내성	내성
물질	UV	
화학 내성	내성	
물질	오존	
화학 내성	내성	

버전

케이블 글랜드 수	0	케이블 엔트리 사이즈	none
상단부/하단부/리드	커버	커버	커버 포함
상단 케이블 인입 수	0	측면 케이블 인입 수	0
하우징 디자인	하우징 하단부용 커버	잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설계	표준	설치 사이즈	1
케이블 인입	아니요	유형	커버
클램프 버전	클램프 요크 결선	실링	밀봉 없음
컬러(RAL)	RAL 9011	BG	1
ModuPlug®에 적합함	아니요		

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------------------

크기

케이블 인입	아니요	총 길이 하우징	50 mm
--------	-----	----------	-------

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 04A COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



액세서리

소켓 렌치 세트

완전 강화 고합금 크로미움-바나듐 스틸 재질의 Allen 키,
DIN ISO 2936 L(DIN 911) 준수, 고품질 세련 표면.



일반 주문 데이터

유형	SK WSD-S 1,5-10,0	버전	
주문 번호	9008850000	조립 공구	
GTIN (EAN)	4032248266609		
수량	1 ST		