


**WAD 16N GE BED**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



플래시 기호가 있는 경고 커버는 사람과 기계에 더 높은 안전을 제공합니다. 응용 분야 내에서 외부 전압을 표시해야 하는 경우에 사용됩니다.

**일반 주문 데이터**

버전	단자대 커버, 노란색, PA 66, 높이: 39 mm, 너비: 15.8 mm, 깊이: 5.51 mm, V-2
주문 번호	<a href="#">1083600000</a>
유형	WAD 16N GE BED
GTIN (EAN)	4032248032648
수량	50 items

WAD 16N GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	5.51 mm	깊이 (인치)	0.2169 inch
높이	39 mm	높이 (인치)	1.5354 inch
너비	15.8 mm	폭 (인치)	0.622 inch
순중량	1.13 g		

온도

주변 온도	-50 °C...55 °C	연속 작동 온도, 최소	-50 °C
연속 작동 온도, 최대	100 °C		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
제품 탄소 발자국	요람에서 게이트까지	0.02 kg CO2 eq.	

시스템 사양

버전 단자대용

일반

설치 권고 직접 장착

자재 데이터

기본 재질	PA 66	컬러 코드	노란색
UL 94 가연성 등급	V-2		

추가 기술 데이터

장착물 유형	스냅온	설치 권고	직접 장착
폭발 테스트 버전	아니요		

크기

피치(mm)(P) 15.00 mm

분류

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		