

하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
주문 번호	1096150000
유형	IE-BIC-HYB-P-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869114
수량	300 items

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.29 g

온도

보관 온도 작동 온도
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

공칭 전압 24 V

일반 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 24
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.2 mm ²

중요 참고 사항

제품 정보 하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

분류

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 9.0	27-44-03-90
ECLASS 9.1	27-44-09-90	ECLASS 10.0	27-44-03-90
ECLASS 11.0	27-44-03-90	ECLASS 12.0	27-44-03-90
ECLASS 13.0	27-44-03-90	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면