

## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트

## 일반 주문 데이터

버전	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
주문 번호	<a href="#">1096180000</a>
유형	IE-PIC-HYB-S-0,5-300
GTIN (EAN)	4032248869152
수량	300 items

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	0.27 g
-----	--------

## 온도

보관 온도	작동 온도
설치 온도	

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 전기 속성

공칭 전압	24 V
-------	------

## 일반 데이터

와이어 단면, 가는 꼬임, 최대(AWG)	AWG 20	와이어 단면, 가는 꼬임, 최소(AWG)	AWG 24
차폐	비차폐	범주	기타
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	0.5 mm <sup>2</sup>	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.2 mm <sup>2</sup>
결선 2	Crimp		

## 중요 참고 사항

제품 정보	하이브리드, 10-극. 플러그 커넥터 버전 14용 인서트
-------	---------------------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		


## IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면



## 액세서리

## Crimping tools



바이드뮬러의 RSV 및 DSTV-HD 시스템 접점(단자)용  
 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는  
 엔드 스톱 장치

## 일반 주문 데이터

유형	HTF HYB	버전
주문 번호	<a href="#">1119580000</a>	압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , FoderBcrimp
GTIN (EAN)	4032248900626	
수량	1 ST	