

IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

주문 번호	1103660075
유형	IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M
GTIN (EAN)	4032248922376
수량	1 items

IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 980 g

온도

보관 온도 작동 온도 -40 °C...70
설치 온도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수
REACH SVHC Lead 7439-92-1

전기 속성

작동 전압 30

표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

일반 표준

커넥터 표준 IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

케이블 구조

외피 색상 검은색(RAL 9005와 유사) 외피 직경, 최대 9.3 mm

케이블의 기계적 및 재질 속성

최소 구부림 반경, 반복 10 x 케이블 직경 최소 구부림 반경, 한 번만 5 x 케이블 직경

케이블의 전기 속성

작동 전압 30

분류

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

IE-KSF-PKV14M-KLROB-7.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

