

CH20M12 S PSCSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



CH20M 하우징의 측면 요소는 필요에 따라 유연하게 조정할 수 있는 개별 구조 옵션을 제공합니다. 특히 유용한 점은 불필요한 슬롯을 커버로 손쉽게 막을 수 있다는 것입니다. 이렇게 하면 외관이 깔끔하고 정돈된 느낌을 줄 뿐만 아니라 먼지 및 기타 환경적 영향으로부터 보호할 수 있습니다. CH20M 하우징의 다재다능한 특성을 활용하여 귀사의 요구에 따라 프로젝트를 효율적으로 설계하십시오!

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | 측면 요소, OMNIMATE 하우징 - 시리즈 CH20M 검정, 측면 요소, 너비: 12.5 mm |
| 주문 번호 | 1104210000 |
| 유형 | CH20M12 S PSCSC BK 2010 |
| GTIN (EAN) | 4032248878772 |
| 수량 | 14 items |

CH20M12 S PSCSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|-------------|
| 깊이 | 105.5 mm | 깊이 (인치) | 4.1535 inch |
| 높이 | 22.8 mm | 높이 (인치) | 0.8976 inch |
| 너비 | 12.5 mm | 폭 (인치) | 0.4921 inch |
| 순중량 | 7.76 g | | |

온도

| | | | |
|-------|--------------------------------|----------|--------------|
| 주변 온도 | -25 °C...85 °C | 작동 온도 범위 | -40...120 °C |
| 습도 | 5 - 93 % 상대 습도, Tu = 40°C, 비응축 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

재료 데이터

| | | | |
|--------------|------|--|-------------|
| UL 94 가연성 등급 | V-0 | 절연재 | PA 66 GF 30 |
| 절연재 그룹 | I | 표면 마감 | 미처리 |
| 기본 재질 | 플라스틱 | CTI(Comparative Tracking Index, 비교 추적 지수) | 600 ≤ CTI |

일반 데이터

| | | | |
|-----------|----------|-----------------------|--------------------------------------|
| 컬러 코드 | 검정 | 보호 등급 | IP20(설치 상태) |
| 컬러 차트(유사) | RAL 9011 | 전체 조립 관련 정보는 참조된 게시글을 | CH20M12 B BK/OR 2010 |
| 캡슐화 옵션 | 참고하세요 | | |

부품 속성

| | | | |
|------------------|-----|-------------|---|
| 기능 포트 대비 컷아웃 일체형 | 아니요 | 극 수, 최대 | 2 |
| 활기구 수 | 2 | 암형 플러그 소켓 수 | 1 |
| 결선 레벨 수 | 1 | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001031 | ETIM 9.0 | EC001031 |
| ETIM 10.0 | EC001031 | ECLASS 14.0 | 27-19-06-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-19-06-02 | | |

CH20M12 S PSCSC BK 2010

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

제품 이미지



제품 이미지



치수 도면

