

## THM EL VIN 24 WS 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### 그림과 유사

맞춤형 식별: EL

MultiMark 마커는 무한한 변형이 가능해 일반 태그 레일 또는 특수 라벨에 대한 경제적인 대안입니다. 해당 마커가 완벽하게 맞도록 어떠한 폭에 대해서도 소프트웨어를 이용해 높이를 정밀하게 설정할 수 있습니다. 라벨 각각을 지정한 크기에 맞춰 절단할 수 있도록 낱을 채용합니다. 기능 블록 또는 전체 단자대 블록용 대형 라벨 제작에 최적입니다.

### 일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 24 x, 흰색
주문 번호	<a href="#">1105550000</a>
유형	THM EL VIN 24 WS 3L 30M
GTIN (EAN)	4032248880768
수량	1 ROL

**THM EL VIN 24 WS 3L 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	0.08 mm	깊이 (인치)	0.0031 inch
높이	24 mm	높이 (인치)	0.9449 inch
길이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch
순중량	380 g		

온도

작동 온도 범위 -40...80 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

접착물	폴리아크릴 접착제		
용지당 수	1		
인쇄 방법	열 전사		
버전	무한, 자체 접착		
UL 94 가연성 등급	HB		
작동 온도 범위, 최대	80 °C		
작동 온도 범위, 최소	-40 °C		
컬러 코드	흰색		
할로겐	예		
길이	30000 mm		
기본 재질	비닐 필름		
인쇄 문자	없음		
패키지 단위당 조합 개수	공급 형태	라벨 릴	
UL 969에 따른 인증	아니요		
호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>		
조합네이션당 마커 개수	1 Label reel = Device markers		
작동 온도 범위	-40...80 °C		
롤당 수	1		

디바이스 마커

할로겐 예

분류

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

도면



## THM EL VIN 24 WS 3L 30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 액세서리

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 110/360 SW	버전	
주문 번호	<a href="#">2005070000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
수량	1 ST		