

HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|---|
| 버전 | HDC 인클로저, 설치 사이즈: 4, 보호 등급: IP66, IP68, 삼입됨 상태, 카운터 프레임, 클램프 요크 결선, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: none |
| 주문 번호 | 1110900000 |
| 유형 | HDC IP68 10B FRAME M6 |
| GTIN (EAN) | 4032248886968 |
| 수량 | 1 items |

HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-------------|--------|-------------|-------------|
| 깊이 | 109 mm | 깊이 (인치) | 4.2913 inch |
| 높이 | 13 mm | 높이 (인치) | 0.5118 inch |
| 너비 | 58 mm | 폭 (인치) | 2.2835 inch |
| 마운팅 치수 - 높이 | 32 mm | 마운팅 치수 - 너비 | 83 mm |
| 순중량 | 66 g | | |

온도

한계 온도 -50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

| | | |
|------------|---------------------|----------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 | |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 | |
| 화학 내성 | 물질 | 아세톤 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 디젤 오일 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 에틸 알코올 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| | 물질 | 변속기 오일 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 유압유 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 석유 벤젠 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 땀 |
| | 화학 내성 | 조건부 내성 |
| | 물질 | 프리미엄 휘발유 |
| | 화학 내성 | 불안정 |
| | 물질 | 물 |
| | 화학 내성 | 내성 |
| 물질 | UV | |
| 화학 내성 | 내성 | |
| 물질 | 오존 | |
| 화학 내성 | 내성 | |

버전

| | | | |
|----------------|--------------------|-------------|---------|
| 케이블 글랜드 수 | 0 | 케이블 엔트리 사이즈 | none |
| 상단부/하단부/리드 | 하부 | 커버 | 커버 미포함 |
| 측면 케이블 인입 수 | 0 | 하우징 디자인 | 카운터 프레임 |
| 잠금 시스템 디자인 | 클램프 요크 결선 | 설계 | 표준 |
| 설치 사이즈 | 4 | 케이블 인입 | 아니요 |
| 유형 | 벌크헤드(간선 관통) | 실링 | 밀봉 없음 |
| 컬러(RAL) | RAL 7001, RAL 9005 | BG | 4 |
| ModuPlug®에 적합함 | 예 | | |

HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

일반 데이터

| | | | |
|-------|-----|-------|--------------------|
| 표면 마감 | 미처리 | 보호 등급 | IP66, IP68, 삽입됨 상태 |
|-------|-----|-------|--------------------|

크기

| | | | |
|-------------|--------|--------|-----|
| 구멍 피치 길이 A2 | 83 mm | 케이블 인입 | 아니요 |
| 총 길이 하우징 | 109 mm | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 10B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면

