

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



새로운 RockStar® 인클로저는 해수에 내성이 있으며, 높은 수준의 충격 내성을 제공하며, IP 68 및 IP 69K를 충족하며, 가혹한 환경 조건에서 사용하도록 설계되었고 DIN EN 61373 cat. 2(bogie)에 따른 높은 진동 요구 조건에 맞게 설계되었습니다. 따라서 이 하우징 제품군은 운송 및 교통 엔지니어링, 전력 엔지니어링 및 극한의 요구 조건을 가지는 응용 분야에 사용되는 사각커넥터의 오류 및 유지 보수 불필요 작동에 이상적입니다. 개발 시 EMC에 매우 강한 인클로저를 만들기 위한 측정도 구현되었습니다.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 6, 보호 등급: IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	1110910000
유형	HDC IP68 16B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886975
수량	1 items

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

깊이	129 mm
높이	14 mm
너비	58 mm
마운팅 치수 - 높이	32 mm
순중량	66 g

깊이 (인치)	5.0787 inch
높이 (인치)	0.5512 inch
폭 (인치)	2.2835 inch
마운팅 치수 - 너비	103 mm

온도

한계 온도

-50 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

버전

상단부/하단부/리드 설계 유형 BG	하부 표준 벌크헤드(간선 관통) 6	잠금 시스템 디자인 설치 사이즈 컬러(RAL) ModuPlug®에 적합함	클램프 요크 결선 6 RAL 7001, RAL 9005 예
------------------------------	------------------------------	---	---

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**일반 데이터**

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	보호 등급	IP66, IP68, IP69, 삽입됨 상태
EMC 하우징	예		

크기

구멍 피치 길이 A2	103 mm	총 길이 하우징	129 mm
하우징 B의 높이	14 mm		

분류

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 16B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

