

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	테스트 어댑터 (단자대), 1000 V, 20 A
주문 번호	1116710000
유형	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	94 mm	높이 (인치)	3.7008 inch
직경	4 mm	순중량	82 g

온도

주변 온도	-5 °C...40 °C
-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

등급 데이터

정격 전압	1000 V	클램프 서포트 및 플러그형 시스템의 최대 1000 V 전압	
정격 전류	20 A	최대 와이어에서 전류	20 A

시스템 사양

버전	테스트 플러그
----	---------

일반

극 수	1
-----	---

자재 데이터

컬러 코드	빨간색
-------	-----

추가 기술 데이터

스냅인 페그 포함	아니오	장착 유형	플러그
-----------	-----	-------	-----

크기

직경	4 mm	피치(mm)(P)	5.40 mm
----	------	-----------	---------

클램프용 컨덕터(정격 결선)

탈피 길이	20 mm	결선 유형	플러그인 결선
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		