

ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 탈피 툴(자동 자가조절 기능 탑재)
- 연질 및 경질 컨덕터용
- 기계 및 플랜트 엔지니어, 철도 및 철도교통, 풍력, 로봇
기술, 폭발 방지는 물론 해양, 해상 및 조선 분야에도
이상적
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 후 클램핑 조(clamping jaw) 자동 열림
- 개별 컨덕터의 팬아웃 현상 없음
- 다양한 피복 두께에 따라 압력 조절 가능
- 특별한 조정 없는 2개 프로세스 단계의 2중 절연 케이블
- 절단 시 전선이 빠지지 않도록 보호
- 오랜 서비스 수명
- 최적의 인체공학적 설계

일반 주문 데이터

버전	액세서리, 절단기 헬더
주문 번호	1119030000
유형	ERME 10 ² SPX 4
GTIN (EAN)	4032248948420
수량	1 items

ERME 10² SPX 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**치수 및 중량**

깊이	11.2 mm	깊이 (인치)	0.4409 inch
높이	23 mm	높이 (인치)	0.9055 inch
너비	52 mm	폭 (인치)	2.0472 inch
길이	52 mm	길이 (인치)	2.0472 inch
순중량	25.6 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	Stripax 10용 블레이드 헤드
-------	---------------------

탈피 공구

컬러 코드	회색	전선 굽기, 최대	10 mm ²
전선 굽기, 최소	0.08 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 14.0	21-04-48-91
ECLASS 15.0	21-04-48-91		