

**HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	<a href="#">1120040000</a>
유형	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
수량	1 items

## **HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

10 of 10

승인

ROHS	준수
<b>치수 및 중량</b>	
깊이	216 mm
높이	49.8 mm
너비	72 mm
순중량	643 g

깊이 (인치)	8.5039 inch
높이 (인치)	1.9606 inch
폭 (인치)	2.8346 inch

온도

한계 온도 -50 °C ... 120 °C

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음
화학 내성	물질 아세톤
	화학 내성 내성
	물질 디젤 오일
	화학 내성 불안정
	물질 에틸 알코올
	화학 내성 내성
	물질 변속기 오일
	화학 내성 조건부 내성
	물질 유압유
	화학 내성 조건부 내성
	물질 석유 벤젠
	화학 내성 불안정
	물질 땀
	화학 내성 조건부 내성
	물질 프리미엄 휘발유
	화학 내성 불안정
	물질 물
	화학 내성 내성
	물질 UV
	화학 내성 내성
	물질 오존
	화학 내성 내성

## 일반 데이터

극수	0
설치 사이즈	8
표면 마감	파우더 코팅
시리즈	HighPower
BG	8

하우징 디자인	벌크헤드 하우징
컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)
유형	벌크헤드(간선 관통)
할로겐 불포함	false
보호등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태

버전

상단부/하단부/리드	하부
측면 케이블 인입 수	0
잠금 시스템 디자인	클램프 요크 결선
설치 사이즈	8

커버	커버 미포함
하우징 디자인	벌크헤드 하우징
설계	표준
케이블 인입	아니요

**HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터**

유형	벌크헤드(간선 관통)	클램프 버전	클램프 요크 결선
실링	실리콘 고무	컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005
BG	8		

**일반 데이터**

하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태	시리즈	HighPower
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	녹방지 처리 스틸

**중요 참고 사항**

제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.
-------	--



**분류**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

**HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**도면**

접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해  
케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당  
거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정  
장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.

**HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

도면

---

**HDC IP68 HP 24B A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리****플러그 하우징**

RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC IP68 HP 24B TO	버전
주문 번호	<a href="#">1079930000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태,
GTIN (EAN)	4032248842032	플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
수량	1 ST	

**카운터-프레임**

RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

**일반 주문 데이터**

유형	HDC IP68 24B HP FRAME	버전
주문 번호	<a href="#">1282820000</a>	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, .
GTIN (EAN)	4050118073010	클램프 요크 결선, 표준
수량	1 ST	