

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, 벌크헤드 하우징, 클램프 요크 결선, 표준
주문 번호	<u>1120040000</u>
유형	HDC IP68 HP 24B A
GTIN (EAN)	4032248901418
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

벌크헤드 하우징

실리콘 고무

벌크헤드(간선 관통)

표준

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
ቫ수 및 중량				
11 - 1		71.01.01.71		
깊이	216 mm	깊이 (인치)		8.5039 inch
들이 	49.8 mm	높이 (인치)		1.9606 inch
너비 논중량	72 mm	폭 (인치)		2.8346 inch
:중당	643 g			
도				
·계 온도	-50 °C 120 °C			
	30 0 120 0			<del></del>
난경 제품 규정 준수	<u> </u>			
oHS 준수 상태	준수, 예외 미존재			
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
화학 내성	물질		아세톤	
	화학 내성		내성	
	물질		디젤 오일	
	화학 내성		불안정	
	물질		에틸 알코올	
	화학 내성		내성	
	물질		변속기 오일	
	화학 내성		조건부 내성	
	물질		유압유	
	화학 내성		조건부 내성	
	물질		석유 벤젠	
	화학 내성		불안정	
	물질		땀	
	화학 내성		조건부 내성	
	물질		프리미엄 휘발유	
	화학 내성		불안정	
	물질		물	
	화학 내성		내성	
	물질		UV	
	화학 내성		내성 으조	
	물질 화학 내성		오존 내성	
	<b>→</b> ¬ ¬ 10		- II O	
로 드 테이터				
하우징 디자인	벌크헤드 하우징	설치 사이즈		8
컬러 코드	검정, 검은색(RAL 9005와 유사)	표면 마감		파우더 코팅
P형	벌크헤드(간선 관통)	시리즈		HighPower
날로겐 불포함	false	BG		8
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태	·		

작성 날짜 12.11.2025 09:51:43 MEZ

하부

8

클램프 요크 결선

클램프 요크 결선

상단부/하단부/리드

작금 시스템 디자인 설치 사이즈

클램프 버전

카탈로그 상태 / 도면 2

하우징 디자인

설계

유형

실링



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

ECLASS 15.0

컬러(RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8		
일반 데이터					
	<u> </u>				
하우징 기본 재질	주조 알루미늄	표면 마감	파우더 코팅		
보호 등급	IP68, IP69, 삽입됨 상태	 시리즈	HighPower		
EMC 하우징	예	잠금 요소의 재질	스테인레스 스틸		
중요 참고 사항					
제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.				
분류					
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437		
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437		
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02		
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02		
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02		
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02		

27-44-02-02

카탈로그 상태 / 도면 3





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면





접점 및 절연 슬리브 손상을 피하기 위해 케이블을 고정하는 것이 좋습니다. 해당 거리는 다음 도면과 같습니다. 케이블 고정 장치는 배송 범위에 포함되지 않습니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 액세서리

#### 플러그 하우징



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

# 일반 주문 데이터

HDC IP68 HP 24B TO 유형 버전

주문 번호 1079930000

4032248842032

수량 1 ST

GTIN (EAN)

HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태,

플러그 하우징, 클램프 요크 결선, 표준

#### 카운터-프레임



RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

수량

유형 HDC IP68 24B HP FRAME

1282820000

HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP68, IP69, 삽입됨 상태, ,

주문 번호 GTIN (EAN) 4050118073010

1 ST

클램프 요크 결선, 표준

작성 날짜 12.11.2025 09:51:43 MEZ

6 카탈로그 상태 / 도면