

HDC HP 550 SHOCKPROTEC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RockStar® HighPower 하우징은 고강도 금형 주조 알루미늄으로 제조되며 지속적인 최적화 덕분에 엄격한 환경 조건에서 최적의 보호를 제공합니다. 멀티파트 하우징을 통해 사용자는 작업 흐름의 마지막 단계까지 작업 프로세스를 검사할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

	·		
버전	액세서리, 스크류 결선, 설치 사이즈: 550		
주문 번호	<u>1120140000</u>		
유형	HDC HP 550 SHOCKPROTEC		
GTIN (EAN)	4032248901470		
수량	1 items		

카탈로그 상태 / 도면



HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량	'		
711 × 33			
길이	39.3 mm	길이 (인치)	1.5472 inch
직경	17.4 mm	순중량	8 g
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음		
일반 데이터			
결선 유형	스크류 결선	설치 사이즈	550
UL 94 가연성 등급	V-0	컬러 코드	검정
절연 저항	1010 Ω	절연재	광섬유 폴리아미드
오염 심각도	PD 2 (PD 3)	기본 재질	PA 66 GF 30, 스테인레스 스틸, 녹방지
시리즈	HighPower		false
BG	550		
일반 데이터			
결선 유형	스크류 결선	버전 인서트	HighPower 550 A
컬러 코드	검정	기본 재질	PA 66 GF 30, 스테인레스 스틸, 녹방지
시리즈	HighPower		
중요 참고 사항			
제품 정보	의도한 작동에 따라서 내부적으로 생성된 전압이 작동 전압과 겹쳐져 이에 해당하는 피크를 포함할 수 있습니다. 이러한 피크 전압이 정격 전압을 초과하지 않도록 하는 것이 매우 중요합니다. 해당 사양을 벗어난 사용 사례의 경우, 문의 부탁드립니다.		
 분류			
<u>е</u> п			
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92
ECLASS 13.0	27-44-02-92	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		
	=:		

카탈로그 상태 / 도면 2



HDC HP 550 SHOCKPROTEC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

도면



