PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지







테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

버전	테스트 어댑터 (단자대), 1000 V, 20 A
주문 번호	<u>1121740000</u>
유형	PS_ZQV
GTIN (EAN)	4032248902675
수량	1 items

PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
ROHS	준수		
치수 및 중량			
높이	94 mm	높이 (인치)	3.7008 inch
직경	4 mm	순중량	14 g
온도			
*# OF	F 00 40 00		
주변 온도	-5 °C40 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수		
REACH SVHC SCIP	Lead 7439-92-1 8d191f1d-272c-40a1-8319-	-7da6fa5d9746	
	041011142720 4041 0010	7400100407-10	
등급 데이터			
정격 전압	1000 V	클램프 서포트 및 플러그형 시스템의 최대1000 V 전압	
정격 전류	20 A	최대 와이어에서 전류	20 A
시스템 사양			
버전	테스트 플러그		
일반			
극 수	1		
	1		
자재 데이터			
컬러 코드	빨간색		
추가 기술 데이터			
스냅인 페그 포함	아니요	장착 유형	플러그
크기			
T1.74	4	#I #I/ VD)	F 40
직경	4 mm	피치(mm)(P)	5.40 mm
클램프용 컨덕터(정격 결선)			
탈피 길이	20 mm	결선 유형	플러그인 결선
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	1.5 mm ²
결선 단면적, 꼬임, 최대	1.5 mm ²		
분류			
ETIM 6.0	EC002555	ETIM 7.0	EC002555
ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555

카탈로그 상태 / 도면 2



PS_ZQV



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 9.0	27-14-11-48
ECLASS 9.1	27-14-11-48	ECLASS 10.0	27-14-11-48
ECLASS 11.0	27-14-11-48	ECLASS 12.0	27-14-11-48
ECLASS 13.0	27-25-03-04	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		