

제품 이미지



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|-----------------------------|
| 버전 | 테스트 어댑터 (단자대), 1000 V, 20 A |
| 주문 번호 | 1121740000 |
| 유형 | PS_ZQV |
| GTIN (EAN) | 4032248902675 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|----|-------|---------|-------------|
| 높이 | 94 mm | 높이 (인치) | 3.7008 inch |
| 직경 | 4 mm | 순중량 | 14 g |

온도

| | |
|-------|---------------|
| 주변 온도 | -5 °C...40 °C |
|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수 |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746 |

등급 데이터

| | | | |
|-------|--------|----------------------------------|------|
| 정격 전압 | 1000 V | 클램프 서포트 및 플러그형 시스템의 최대 1000 V 전압 | |
| 정격 전류 | 20 A | 최대 와이어에서 전류 | 20 A |

시스템 사양

| | |
|----|---------|
| 버전 | 테스트 플러그 |
|----|---------|

일반

| | |
|-----|---|
| 극 수 | 1 |
|-----|---|

자재 데이터

| | |
|-------|-----|
| 컬러 코드 | 빨간색 |
|-------|-----|

추가 기술 데이터

| | | | |
|-----------|-----|-------|-----|
| 스냅인 페그 포함 | 아니오 | 장착 유형 | 플러그 |
|-----------|-----|-------|-----|

크기

| | | | |
|----|------|-----------|---------|
| 직경 | 4 mm | 피치(mm)(P) | 5.40 mm |
|----|------|-----------|---------|

클램프용 컨덕터(정격 결선)

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 탈피 길이 | 20 mm | 결선 유형 | 플러그인 결선 |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm ² |
| 결선 단면적, 꼬임, 최대 | 1.5 mm ² | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002555 | ETIM 9.0 | EC002555 |
| ETIM 10.0 | EC002555 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-04 | | |