



커플링, IEC 61076-3-106에 따른 FreeCon PushPull
플러그인 커넥터 ver.4용 설계, 금속

일반 주문 데이터

버전	정선 박스, FreeCon, RJ45, 커플링, IP65
주문 번호	1122710000
유형	IE-CD-V04PRJ-C-MA
GTIN (EAN)	4032248904778
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E316369

치수 및 중량

깊이	28.2 mm	깊이 (인치)	1.1102 inch
높이	52 mm	높이 (인치)	2.0472 inch
너비	41 mm	폭 (인치)	1.6142 inch
순중량	243.48 g		

온도

보관 온도		작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

컬러 코드	은색	하우징 기본 재질	알루미늄 프로파일, 커버: 주조 아연, 도색
장착 유형	스크류 장착	보호 등급	IP65
플러그 주기	750		

기술 데이터 RJ45 커플링

전류 전달 용량(RJ45 커플링)	1 A	절연 강도, 접점 - 접점, 최소 (RJ45 커플링)	≥ 1000 V DC
하우징 기본 재질(RJ45 커플링)	아연 주조	범주(RJ45 커플링)	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
절연 저항(RJ45 커플링)	> 500 MΩ	절연 강도, 접점 - 차폐, 최대 (RJ45 커플링)	≥ 1500 V DC
접점 저항(RJ45 커플링)	≤ 20 mΩ		

전기 속성

50 °C에서 전류 전달 용량	1 A
------------------	-----

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61076-3-106 Var. 4, IEC 60603-7-5	인증 번호(cULus)	E316369
--------	---------------------------------------	--------------	---------

분류

ETIM 8.0	EC002597	ETIM 9.0	EC002597
ETIM 10.0	EC002597	ECLASS 14.0	27-44-03-18

IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-V04P	버전	
주문 번호	1963900000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248646326		
수량	10 ST		

Sets - RJ45

IEC 61076-3-106 ver.4(IEC24702)에 따른 PushPull 플러그인 커넥터 세트, RJ45 인서트 포함 플라스틱



일반 주문 데이터

유형	IE-PS-V04P-RJ45-FH	버전	
주문 번호	1963160000	RJ45 플러그, 공구 불필요, 버전 4, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	
GTIN (EAN)	4032248651665		
수량	10 ST		