
데이터 시트

SAKDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

버전	기본 연결 단자대, 스크류 결선, 6 mm², 800 V, 41 A, 회색
주문 번호	1124220000
유형	SAKDU 6
GTIN (EAN)	4032248985838
수량	100 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.

데이터 시트

SAKDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인	
ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E60693

치수 및 중량

깊이	46.35 mm	깊이 (인치)	1.8248 inch
DIN 레일을 포함한 깊이	47 mm	높이	45 mm
높이 (인치)	1.7716 inch	너비	7.9 mm
폭 (인치)	0.311 inch	순중량	12.3 g

온도

보관 온도	-25 °C...55 °C	주변 온도	-50 °C...75 °C
연속 작동 온도, 최소	-50 °C	연속 작동 온도, 최대	120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

UL 등급 데이터

전압 크기 B(UR)	600 V	전류 크기 B(UR)	40 A
컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR)	8 AWG	전류 크기 C(UR)	40 A
전압 크기 C(UR)	600 V	컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR)	22 AWG
인증 번호(UR)	E60693	컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR)	22 AWG
컨덕터 크기 필드 결선 최대(UR)	8 AWG		

등급 데이터

정격 단면적	6 mm²	정격 전압	800 V
정격 DC 전압	800 V	정격 전류	41 A
최대 와이어에서 전류	41 A	IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률	0.78 mΩ
정격 임펄스 내전압	8 kV	IEC 60947-7-x 규격 전력 손실	1.31 W
서지 전압 범주	III	오염 심각도	3

시스템 사양

엔드 커버 플레이트 필요	예	전위 수	1
레벨 수	1	레벨당 클램프 지점 개수	2
계층당 전위 수	1	레벨 내부 교차 결선	아니요
PE 결선	아니요	장착 레일	TS 35

일반

결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
장착 레일	TS 35		

SAKDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

자재 데이터

기본 재질	PA 66/6	컬러 코드	회색
UL 94 가연성 등급	V-0		

추가 기술 데이터

장착 유형	스냅온

클램프용 컨덕터(정격 결선)

IEC 60947-1 규격 게이지	A5	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 8
결선 방향	측면	조임 토크, 최대	1.2 Nm
조임 토크, 최소	0.8 Nm	탈피 길이	12 mm
결선 유형	스크류 결선	결선 수	2
클램프 범위, 최대	6 mm²	클램프 범위, 최소	0.5 mm²
클램프 스크류	M 3.5	결선 단면규격 AWG, 최소	AWG 22
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm²
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대	6 mm²	와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소	0.5 mm²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	6 mm²	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm²
결선 단면적, 꼬임, 최대	6 mm²	결선 단면적, 꼬임, 최소	0.5 mm²
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대	6 mm²	와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소	0.5 mm²
결선 단면적, 가는 꼬임, 최소	0.5 mm²		

분류

ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ETIM 10.0	EC000897	ECLASS 14.0	27-25-01-01
ECLASS 15.0	27-25-01-01		

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SAKQ 6/2	버전
주문 번호	1129350000	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 8.00, 절연:
GTIN (EAN)	4032248996216	아니요, 너비: 6 mm
수량	50 ST	
유형	SAKQ 6/3	버전
주문 번호	1129370000	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 8.00, 절연:
GTIN (EAN)	4032248996223	아니요, 너비: 6 mm
수량	50 ST	
유형	SAKQ 6/4	버전
주문 번호	1129380000	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 8.00, 절연:
GTIN (EAN)	4032248996230	아니요, 너비: 6 mm
수량	50 ST	
유형	SAKQ 6/10	버전
주문 번호	1129390000	점프바 (단자대), 스크류, 회색, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 8.00, 절연:
GTIN (EAN)	4032248996247	아니요, 너비: 6 mm
수량	20 ST	
유형	SAKAP 6-10	버전
주문 번호	1129470000	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 회색, 높이: 41 mm, 너비: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970636	V-0, PA 66/6
수량	20 ST	
유형	SAKAP 6-10 BL	버전
주문 번호	1370230000	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 파란색, 높이: 41 mm, 너비: 1.5
GTIN (EAN)	4050118178623	mm, V-0, PA 66/6
수량	20 ST	
유형	SAKEW 35	버전
주문 번호	1129450000	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 회색, 높이: 50 mm, 너비: 8.5 mm,
GTIN (EAN)	4032248970612	V-0, PA 66/6
수량	50 ST	
유형	SAKTW 35	버전
주문 번호	2696960000	단자대용 종단 및 파티션 플레이트, 회색, 높이: 55 mm, 너비: 1.5 mm,
GTIN (EAN)	4050118861464	V-0, PA 66/6
수량	20 ST	


Weidmüller

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리


BLM



일반 주문 데이터

유형	BLM 5/8 TB	버전
주문 번호	7760380692	BLM, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	6944169819148	
수량	4800 ST	

Plus



Dekafix(DEK) 마커는 모든 도체와 플러그인 커넥터 및 전자 서브어셈블리용 범용 마커입니다. 시스템은 짧은 번호에 적합하며 인쇄 준비된 다양한 범위의 마커를 사용할 수 있습니다.
단 한 번의 작업 단계로 신속하게 설치할 수 있는 스트립 인쇄는 읽기 쉽고, 대비가 풍부하며, 다양한 너비에서 사용 가능합니다.
• 바로 사용할 수 있는 다양한 범위의 마커
• 빠른 설치를 위한 스트립 구성
• 커넥터 마커, 모든 바이드뮬러 케이블 커넥터에 적합
• 빈 MultiCard 또는 표준 인쇄 카드로 제공
맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

일반 주문 데이터

유형	DEK 5/8 PLUS MC NE WS	버전
주문 번호	1046350000	Dekafix, 단자대 마커, 5 x 8 mm, 피치(mm)(P): 8.00 Weidmueller, 흰색
GTIN (EAN)	4032248782055	
수량	800 ST	

일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그립

SAKDU 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형	SDS 0.8X4.0X100	버전
주문 번호	2749360000	스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 4 mm, 블레이드 길이: 100 mm,
GTIN (EAN)	4050118895582	블레이드 두께(A): 0.8 mm
수량	1 ST	