

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지

D-SERIES DRM의 소켓용 점프바

일반 주문 데이터

버전	RIDERSERIES RCM, 점프바
주문 번호	1132080000
유형	SCM-I QV S
GTIN (EAN)	4032248912193
수량	10 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2026-06-30T00:00:00+02:00
대체용 제품	CXM CCS 6P GY

SCM-I QV S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	5.72 g
-----	--------

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-45 °C...70 °C
작동 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전류	12 A	절연	Yes
접촉 보호	예	컬러 코드	흰색
교차 연결된 단자대 개수	6	극 수	6
피치(mm)(P)	27.00 mm	버전	길이에 맞춰 절단 가능

일반 데이터

버전	길이에 맞춰 절단 가능	컬러 코드	흰색
----	--------------	-------	----

결선 데이터

피치(mm)(P)	27.00 mm
-----------	----------


분류

ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 14.0	27-37-16-92
ECLASS 15.0	27-37-16-92		

SCM-I QV S


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

도면**사용 예**

Plug the cross connection into wire-connection opening
and fix it with tighten the screw

케이블 결선에 점프바 플러그인

사용 예

Cross connection: SCM-I QV S
PartNo. 1132080000

Sockets:
for example SCM-4C0
Part-No. 8869420000

인접 베이스의 동일한 결선에 대한 점프바 브릿지