

## KDSW M75 BS O NI 1 G75S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

### 그림과 유사



KDSW는 꼭지점이 잘린 원뿔 모양을 하고 있는 특수 링입니다. 이 링은 단선 피복 및 납 피복을 사용하는 라인과 케이블 간을 결선합니다. 이것이 케이블과 케이블 글랜드 간의 전도적 결선을 가능하게 합니다. 또한 KDSW는 케이블 절연체의 외부와 내부에 실링을 제공하는 두 개의 실과 함께 제공됩니다. 케이블 피복은 내/외부 절연체 사이에 위치합니다. 케이블 글랜드와 함께 네오프렌 실을 주문했다면 -35°C ~ +90°C의 온도 범위에서 이 실을 사용할 수 있습니다. 실리콘 실을 사용하는 경우에는 -60°C ~ +180°C의 온도 범위가 가능합니다. 두 가지 실링 모두 IP66 또는 IP67 보호를 제공할 수 있습니다. KDSW는 내압 방폭(Ex d) 밀봉 및 안전증 방폭(Ex e) 구조에서 사용하도록 허가되었습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                                                                                                                                               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 버전         | KDSW(Klippon 이중 실 SWA Ex 케이블 글랜드), 케이블 글랜드, 직선, M 75, 19 mm, 단일 와이어 피복, 2.5 - OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 - 2.5 bar, 황동, 니켈 도금 |
| 주문 번호      | <a href="#">1136620000</a>                                                                                                                                                    |
| 유형         | KDSW M75 BS O NI 1 G75S                                                                                                                                                       |
| GTIN (EAN) | 4032248968916                                                                                                                                                                 |
| 수량         | 1 items                                                                                                                                                                       |
| 배송 상태      | 단종                                                                                                                                                                            |
| 이용가능 기간    | 2023-07-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                                     |

## KDSW M75 BS O NI 1 G75S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 기술 데이터

### 승인

|       |                    |
|-------|--------------------|
| 인증    | IECEXSIR; SIRAATEX |
| 인증 사항 | EAC; ATEX; IECEX   |
| 승인    |                    |



|      |    |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

### 치수 및 중량

|     |        |         |             |
|-----|--------|---------|-------------|
| 높이  | 82 mm  | 높이 (인치) | 3.2283 inch |
| 길이  | 82 mm  | 길이 (인치) | 3.2283 inch |
| 순중량 | 1745 g |         |             |

### 온도

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 작동 온도 | -60 °C...180 °C |
|-------|-----------------|

### 환경 제품 규정 준수

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태            | 준수, 예외 존재                            |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c                                   |
| REACH SVHC            | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                  | 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691 |

### 일반 정보

|               |                      |               |              |
|---------------|----------------------|---------------|--------------|
| 케이블 외경, 최대    | 68 mm                | 케이블 외경, 최소    | 60.2 mm      |
| 내부 케이블 직경, 최대 | 62.00 mm             | 내부 케이블 직경, 최소 | 54.50 mm     |
| GWDR 보호 등급    | IP66, IP68 - 2.5 bar | 피복, 최소        | 2.5 mm       |
| 작동 온도 범위, 최대  | 180 °C               | 작동 온도 범위, 최소  | -60 °C       |
| 나사산 피치        | 1.5 mm               | 할로겐           | 아니요          |
| AF 크기 1       | 90 mm                | AF 크기 2       | 90 mm        |
| 보호 등급         | IP54                 | 케이블 글랜드       | 미터, 니켈 도금 황동 |
| 기본 재질         | 황동, 니켈 도금            | 실 인서트         | 실리콘          |
| 실링            | 실리콘                  | 외부 스레드        | M 75         |
| 나사선 길이        | 19 mm                | 물 깊이          | 25 m(30분)    |
| 피복 유형, 단기     | SWA                  | 피복 유형         | 단일 와이어 피복    |
| 설치 지침         | 조립 안내 참조             | 보호 캡 사이즈      | L90          |

### 케이블 글랜드 인증 번호

|              |                                                                                                                 |                      |                    |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| 식별           | ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 케이블 글랜드(IECEX) 인증 번호 | IECEX CML 19.0109X |
| 인증 번호(IECEX) | IECEXSIR05.0067X                                                                                                | 인증 번호(ATEX)          | SIRA05ATEX1286X    |
| DEF   승인 조건  | ATEX, IECEX                                                                                                     |                      |                    |

### 분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## KDSW M75 BS O NI 1 G75S

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 액세서리

### 황동 락 너트, 니켈 도금



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | SKMU M75 MS                | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1737060000</a> | SKMU MS(황동 고정 나사), 너트, M 75, 7 mm, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190956530              |                                              |
| 수량         | 5 ST                       |                                              |

### 접지 태그



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형         | EA-RING MS/M 75            | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1736550000</a> | EA(접지 링), 접지 링, 기타, M 75, 황동, 니켈 도금 |
| GTIN (EAN) | 4008190963668              |                                     |
| 수량         | 10 ST                      |                                     |

### 나일론 플랫 개스킷 - KSWN



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 실링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                       |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| 유형         | KSWN M75                   | 버전                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1076670000</a> | KSWN(플랫 개스킷 - 나일론), 실링 링, M 75, 나일론 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838714              |                                       |
| 수량         | 25 ST                      |                                       |

### 액세서리

#### 보호 캡



제품 포트폴리오에는 다양한 용도로 사용 가능한 케이블 글랜드 외에도 플러그, 압력 보상 요소, 어댑터, 그리고 록넛트, 씰링 링, 플랫 와셔 및 접지 링 등 관련 액세서리도 포함되어 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |                              |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| 유형         | KSP L90                    | 버전                           |
| 주문 번호      | <a href="#">1736640000</a> | KSP(Klippon 슈라우드), 보호 캡, PVC |
| GTIN (EAN) | 4008190956301              |                              |
| 수량         | 10 ST                      |                              |
| 유형         | KSP L90 S                  | 버전                           |
| 주문 번호      | <a href="#">0930700008</a> | KSP(Klippon 슈라우드), 보호 캡, 실리콘 |
| GTIN (EAN) | 4032248976034              |                              |
| 수량         | 10 ST                      |                              |