



배선 채널을 절단하는 수동 작업용 와이어 채널 절단기, 최대 폭 125mm, 벽 두께 2.5mm까지 사용 가능. 필러 보강이 없는 플라스틱 소재 용도 한정.

- 거친 면이나 찌꺼기 없이 절단
- 가이드 장치를 이용한 길이 정지(1,000 mm) 방식으로 정밀한 길이 절단 보장
- 작업대 또는 그와 유사한 작업 표면 장착용 테이블 탑 유닛
- 특수 강철 소재로 제작한 경화 절단날

일반 주문 데이터

버전	케이블 덕트 절단 장치
주문 번호	1137530000
유형	VKSW
GTIN (EAN)	4032248919406
수량	1 items

기술 데이터

치수 및 중량

길이	290 mm	길이 (인치)	11.4173 inch
높이	285 mm	높이 (인치)	11.2204 inch
너비	280 mm	폭 (인치)	11.0236 inch
순중량	305 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	영향을 받지 않음
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

절단 공구

절단 최대 폭	125 mm
---------	--------

분류

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

액세서리 / 교체 부품



- 배선 채널을 절단하는 수동 작업용 와이어 채널 절단기, 최대 폭 125mm, 벽 두께 2.5mm까지 사용 가능. 필러 보강이 없는 플라스틱 소재 용도 한정.
- 거친 면이나 찌꺼기 없이 절단
 - 가이드 장치를 이용한 길이 정지(1,000 mm) 방식으로 정밀한 길이 절단 보장
 - 작업대 또는 그와 유사한 작업 표면 장착용 테이블 탑 유닛
 - 특수 강철 소재로 제작한 경화 절단날

일반 주문 데이터

유형	ERME VKSW	버전
주문 번호	1251270000	예비 블레이드
GTIN (EAN)	4050118042436	
수량	1 ST	
유형	SCHUTZPROFIL VKSW	버전
주문 번호	2007400000	
GTIN (EAN)	4050118392548	
수량	1 ST	
유형	VKSW HANDLE	버전
주문 번호	2886200000	
GTIN (EAN)	4064675855200	
수량	1 ST	