



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 트윈 와이어 종단 페룰, 11 mm, 8 mm, 옥색
주문 번호	<a href="#">1139070000</a>
유형	H0,34/15 ZH TK
GTIN (EAN)	4032248920471
수량	500 items
패키징	루즈

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

순중량	0.08 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	트윈 와이어 종단 페를, 청록색	버전	트윈 와이어 종단 페를
-------	-------------------	----	--------------

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.2 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼라 폭(B)	2 mm	칼라 높이(A)	3.5 mm
플라스틱 칼라 두께(S2)	0.25 mm	L1(mm)	15.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 22	금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm
탈피 길이	11 mm	컨덕터 단면적	0.34 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

